



Combiflex Kołnierz stożkowy PU, przykręcany

Szybkozłącze skręcane dla wszystkich typów węży Master-PUR L, Master-PUR H i Master-PUR HX, zgodnie z normą DIN 3016

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: system stożkowych złączy kołnierzowych odpowiedni dla króćców zgodnych z DIN 3016, płynne przejście między wezem a kołnierzem, możliwość łączenia bez zwezania przekroju
- Wykonanie wspornika / kołnierza: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał wspornika / kołnierza: Poliuretan
- Konstrukcja kołnierza: zaprojektowany jako kołnierz stożkowy

Właściwości

- Specyfikacja Produktu: zgodność z normą DIN 26057
- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Kolor: czarny
- Inny: wielokrotnego użytku i wymienne, łatwy montaż dzięki zastosowaniu zacisków zacisków szybkozłącznych

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): w wersji stałej do szczelnych, odpornych na naprężenia połączeń, inne szerokości nominalne, inne kolory

Warianty artykułów

| Numer artykułu | DN węża mm | Średnica zewnętrzna kołnierza (D) | Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm | Głębokość wkręcania węża mm | Typ | Waga sztuki kg | Długość mm |
|----------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 001380 | 50 | 78 | 75 | 43,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,10 | 68 |
| 001379 | 50 | 78 | 75 | 43,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,1 | 68 |
| 001382 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,15 | 78 |
| 001381 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,15 | 78 |
| 001384 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,18 | 83 |
| 001383 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,18 | 83 |
| 001386 | 100 | 129 | 131 | 58,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,35 | 88 |
| 001385 | 100 | 129 | 131 | 58,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,35 | 88 |
| 001388 | 125 | 161 | 156 | 63,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,42 | 95 |
| 001387 | 125 | 161 | 156 | 63,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,42 | 95 |
| 001390 | 150 | 190 | 184 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,63 | 105 |
| 001389 | 150 | 190 | 184 | 73,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,63 | 105 |
| 001392 | 160 | 200 | 190 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,7 | 105 |
| 001391 | 160 | 200 | 190 | 73,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,7 | 105 |
| 001394 | 180 | 216 | 210 | 78,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,8 | 110 |
| 001393 | 180 | 216 | 210 | 78,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,8 | 110 |
| 001396 | 200 | 242 | 235 | 78,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 0,87 | 110 |
| 001395 | 200 | 242 | 235 | 78,5 | część zenska, węże w wersji L | 0,87 | 110 |
| 001398 | 250 | 295 | 283 | 88,5 | część ojcowska, węże w wersji L | 1,4 | 120 |
| 001397 | 250 | 295 | 283 | 88,5 | część zenska, węże w wersji L | 1,4 | 120 |
| 001400 | 50 | 78 | 75 | 43,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,1 | 68 |
| 001399 | 50 | 78 | 75 | 43,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,1 | 68 |
| 001402 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,15 | 78 |
| 001401 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,15 | 78 |
| 001404 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,18 | 83 |
| 001403 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,18 | 83 |
| 001406 | 100 | 129 | 131 | 58,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,35 | 88 |
| 001405 | 100 | 129 | 131 | 58,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,35 | 88 |
| 001408 | 125 | 161 | 156 | 63,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,42 | 95 |
| 001407 | 125 | 161 | 156 | 63,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,42 | 95 |
| 001410 | 150 | 190 | 184 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,63 | 105 |
| 001409 | 150 | 190 | 184 | 73,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,63 | 105 |
| 001412 | 160 | 200 | 190 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,7 | 105 |
| 001411 | 160 | 200 | 190 | 73,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,7 | 105 |
| 001414 | 180 | 216 | 210 | 78,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,8 | 110 |
| 001413 | 180 | 216 | 210 | 78,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,8 | 110 |
| 001416 | 200 | 242 | 235 | 78,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 0,87 | 110 |

| Numer artykułu | DN węża mm | Średnica zewnętrzna kołnierza (D) | Średnica zewnętrzna od strony węża (AD) mm | Głębokość wkręcania węża mm | Typ | Waga sztuki kg | Długość mm |
|----------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------|------------|
| 001415 | 200 | 242 | 235 | 78,5 | część zenska, węże w wersji H | 0,87 | 110 |
| 001418 | 250 | 295 | 283 | 88,5 | część ojcowska, węże w wersji H | 1,4 | 120 |
| 001417 | 250 | 295 | 283 | 88,5 | część zenska, węże w wersji H | 1,4 | 120 |
| 001420 | 50 | 78 | 75 | 43,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,1 | 68 |
| 001419 | 50 | 78 | 75 | 43,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,1 | 68 |
| 001424 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,15 | 78 |
| 001423 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,15 | 78 |
| 001428 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,18 | 83 |
| 001427 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,18 | 83 |
| 001432 | 100 | 129 | 131 | 58,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,35 | 88 |
| 001431 | 100 | 129 | 131 | 58,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,35 | 88 |
| 001436 | 125 | 161 | 156 | 63,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,42 | 95 |
| 001435 | 125 | 161 | 156 | 63,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,42 | 95 |
| 001441 | 150 | 190 | 184 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,63 | 105 |
| 001440 | 150 | 190 | 184 | 73,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,63 | 105 |
| 001447 | 160 | 200 | 190 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,7 | 105 |
| 001446 | 160 | 200 | 190 | 73,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,7 | 105 |
| 001449 | 180 | 216 | 210 | 78,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,8 | 110 |
| 001448 | 180 | 216 | 210 | 78,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,8 | 110 |
| 001451 | 200 | 242 | 235 | 78,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 0,87 | 110 |
| 001450 | 200 | 242 | 235 | 78,5 | część zenska, węże w wersji HX | 0,87 | 110 |
| 001453 | 250 | 295 | 283 | 88,5 | część ojcowska, węże w wersji HX | 1,4 | 120 |
| 001452 | 250 | 295 | 283 | 88,5 | część zenska, węże w wersji HX | 1,4 | 120 |
| 001422 | 51 | 78 | 75 | 43,5 | część ojcowska, węże w wersji Performance | 0,1 | 68 |
| 001421 | 51 | 78 | 75 | 43,5 | część zenska, węże w wersji Performance | 0,1 | 68 |
| 001426 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część ojcowska, węże w wersji Performance | 0,15 | 78 |
| 001425 | 65 | 91 | 90 | 48,5 | część zenska, węże w wersji Performance | 0,15 | 78 |
| 001430 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część ojcowska, węże w wersji Performance | 0,18 | 83 |
| 001429 | 80 | 104 | 105 | 53,5 | część zenska, węże w wersji Performance | 0,18 | 83 |
| 001434 | 102 | 129 | 131 | 58,5 | część ojcowska, węże w wersji Performance | 0,35 | 88 |
| 001433 | 102 | 129 | 131 | 58,5 | część zenska, węże w wersji Performance | 0,35 | 88 |
| 001439 | 127 | 161 | 156 | 63,5 | część ojcowska, węże w wersji Performance | 0,42 | 95 |
| 001438 | 127 | 161 | 156 | 63,5 | część zenska, węże w wersji Performance | 0,42 | 95 |
| 001445 | 152 | 190 | 184 | 73,5 | część ojcowska, węże w wersji Performance | 0,63 | 105 |
| 001444 | 152 | 190 | 184 | 73,5 | część zenska, węże w wersji Performance | 0,63 | 105 |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

